

Garant**Otočný sústružnícky hrot s nastavcami, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321335 3
GTIN	4045197774484
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Nástroj je kompletne kalený a brúsený.**
- **S vymeniteľnými vložkami.**
- **Teleso a hrot sú zápusťkovo kované a kalené.**
- **Presné valivé ložiská zaručujú vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Vďaka 6 rôznym nastavcom mimoriadne vhodné na jednotlivú výrobu rôznych obrobkov.

Rozsah balenia:

1 sústružnícky hrot č. 320659, po 1 kopírovacom jamôčku 60° / 30°, menší kužeľový jamku 60°, väčší kužeľový jamku 60°, kužeľ 60°, dutý kužeľ 60°, dutý jamku 60°.

Vrátane systémového boxu s penovou vložkou.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky č. 320625 – 320631.

Technický opis

Ø stopky D ₂	24 mm
Vonkajší Ø D ₁	14 mm
L ₂	12 mm
vhodné pre farebný kód	K14
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
maximálne otáčky	4300 min ⁻¹
Dĺžka 1	50 mm
pre hmotnosť obrobku	200 kg
Morse kužel	MK3
Ø puzdra D	60 mm
Druh produktu	Strediaci hrot