

**Garant****Súbežný strediaci kužel, tupý, Najväčší Ø / Morse kužel: 125/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323000 125/4
GTIN	4045197774767
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Kužel' je vpredu tupý.**
- **Zvlášť silná konštrukcia s predimenzovaným uložením.**
- **Ložisko je opatrené špeciálnym mazivom a nevyžaduje údržbu.**
- **Strediaci kužel a stopka sú z vysoko kvalitného materiálu, celé kalené a jemne brúsené.**

**Popis:**

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Pre opracovanie **dutých telies, rúr** atď. Mimoriadne vhodný pri ťažkom obrábaní a súčasne požiadavke vysokej presnosti.

**Technický opis**

Morse kužel'	4
maximálna radiálna hádzavosť	0,007 mm
maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
najmenší Ø	50 mm

pre hmotnosť obrobku na D	800 kg
pre hmotnosť obrobku na D1	500 kg
Uhol kužela a	75 Stupeň
Dĺžka hlavy L	91 mm
Druh produktu	Strediaci hrot