

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: EK80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596400 EK80
GTIN	9003170334358
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na kalené ocele a HSS.

**Špecifikácia:**

**Ušľachtilý korund** biely, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Skratka pre brúsivo	A

Stupeň jemnosti	jemná
Zrnitosť	80
Špecifikácia	ušľachtilý korund biely, stupen tvrdosti M
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorňý Ø redukčného krúžku	32 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	200 mm
Šírka kotúča T	25 mm
Atribút Názov produktu	200×25×51
Ø otvora H	51 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

## Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51