

Garant
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Trieda položky	210

Popis
Prevedenie:

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,8** s čepelou č. **674252 veľ. 10IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	70 mm
Séria	Power Q
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Ø D ₃	15 mm
Ø stopky D ₅ h6	25 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Celková dĺžka L _{celk}	150 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1,2 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	40 mm

Uhol rampy α_{\max}	2,74 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12,55 mm
Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP