

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

**Technický opis**

Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	1,2 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø $D_2$	21 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	12,55 mm
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	40 mm

Montážny závit M	M12
Séria	Power Q
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	2,74 Stupeň
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	36 mm
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7