

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
\varnothing rezných hrán D_c	42 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Uhol rampy α_{max}	1,16 Stupeň
Séria	Power Q

Vřtacie cirkulárové frézy a_p	1,2 mm
Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α_{max}	29,55 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Montážny závit M	M16
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7