

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. **Geometrie nástrojov** znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,8** s čepeľou č. **674252 veľ. 10IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	95 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	2
Uhol rampy α_{max}	2,74 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1,2 mm
Dĺžka výčnelku L_1	39 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm

Ø D ₃	15 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Séria	Power Q
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	40 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	12,55 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 7	219799 7