

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 30/3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,8** s čepeľou č. **674252 veľ. 10IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	58 mm
Séria	Power Q
Dĺžka rampy L pre α_{max}	17,55 mm
Vnútorne chladenie	áno
Uhol rampy α_{max}	1,96 Stupeň
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
$\varnothing D_3$	20 mm

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	50 mm
\varnothing rezných hrán D_c	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,2 mm
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7