

Garant**TK fréza GARANT Master INOX HPC/TPC, TiAlN, Ø h10 DC: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203007 14
GTIN	4045197775771
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**Na **hrubovanie a dokončovanie**.Frézy HPC s **novou vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou** pre **vynikajúcu životnosť** a **optimálny rezný výkon** v širokom rozsahu nehrdzavejúcich ocelí. **Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť za tepla**.Môže sa používať pri **vysokých rezných rýchlostiach**, veľmi vhodné tiež pre TOOLOX®.**Výhoda:**

Predovšetkým chod bez vibrácií.

Technický opis

Tolerancia menovitého Ø	h10
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	40 mm
Dĺžka britov L _c	26 mm
Posuv f _z pre orezávanie v INOX > 900 N/mm ²	0,055 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,25 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	4
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	83 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø rezných hrán D _c	14 mm

Ø vôle D_1	13,5 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Séria	Master Inox
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,1 \times D$
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	250	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	230	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	200	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	180	P
Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$	vhodný	115	P
Oceľ $< 50 \text{ HRC}$	vhodný	80	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	90	M

mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný