

**Garant**

**Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od štvorhranu: 38mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290334 38
GTIN	4062406352301
Trieda položky	29K

**Popis****Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkometer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

**Technický opis**

Ø držiaka britov D <sub>1</sub>	35 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	20,5 mm
Ø stopky	32 mm
vhodné pre štvorhran	38 - 50 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	38 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	140 mm
Skrutka	290399 3
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

