

Garant**NC vysokotlakový upínač HiPo Clamp s posilňovačom, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360465 125
GTIN	4045197777904
Trieda položky	31F

Popis**Prevedenie:**

- Presnosť párovania 0,02 mm.
- Rozmery na vyrovnanie kompatibilné s bežnými výrobkami.
- Univerzálna konštrukcia pre rôzne systémy čelustí.
- Vodiaca dráha indukčne kalená.
- Úplne zakryté vreteno (nízke nároky na čistenie).
- Závitové otvory po oboch stranách pre doraz obrobku.
- Vráťane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom - rozstup 200 mm.
- Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
- Je možné pristavať uhlový mechanizmus.
- Úplne zakryté a nitridované vreteno.
- Závit pre doraz obrobku.

Prevedenie reklamného textu:

- Presnosť párovania 0,02 mm.
- Vodiaca dráha indukčne kalená.
- Vráťane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom – rozstup 200 mm.
- Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
- Úplne zakryté a nitridované vreteno.

Rozsah balenia:

Vráťane stupnovitých celustí c. 360468 a 360469, 4 úpiniek a rucnej kluky.

Zvláštne príslušenstvo:

- Výrobky s bežnou čelustou vo veľkosti 125, napr. č. 361400 – 361660, č. 362390 – 362600, č. 361295, č. 361296.
- Súprava na vyrovnanie a upevnenie č. 360530.
- Zarážka obrobku, kluka č. 360555; 360800.

- **Upínací čap č. 360025.**
- **Uhlový pohon č. 360471.**
- **Adaptérová doska pre rýchlu výmenu čelustí Xtric č. 361293; 361294 veľ. 125.**
- **Adaptérové dosky č. 361297; 361298 veľ. 125.**

Upozornenie:

- **Prispôbené predĺženie základného telesa 125 uvedené pod č. 360467_125 v ETL.**
- **Veľkosť 125X je dodávaná s čelustami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čelustami Xpent.**
- **Prispôbené predĺženie základného telesa 160 uvedené pod č. 360420 160**

Všimnite si reklamný text:

Veľkosť 125X sa dodáva s čelustami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čelustami XPent.

Technický opis

r ±0,015	118 mm
Rozsah upínania d	131 - 313 mm
Pozdĺžna drážka l H7	20 mm
Rozsah upínania b	0 - 182 mm
Dĺžka základného telesa a	424 mm
Šírka základného telesa B	125 mm
Vzdialenosť drážok p H7	20 mm
t	144 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HiPo
o -0,02	40 mm
Priečna drážka n H7	20 mm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
s - 0,02	62 mm
Výška základného telesa c -0,02	100 mm
Celková dĺžka L	512 mm
Hmotnosť	35 kg
m ±0,02	180 mm
Výška čelusti h	39,5 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod

Séria	HiPoClamp
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár základných čelustí, mäkké pre šírku čelustí 125	362520 125
Základné teleso na predĺženie pre typ 125	360467 125
Adaptérová čelustmobilná pre typ 125	361600 125
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 12	360530 12
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 22	360530 22
Upínacia čelusť, mäkkámobilná pre typ 125	361325 125
Doraz obrobku	360555
Adaptérová čelusťpevná pre typ 125	361620 125
Univerzálna sťahovacia čelusťpevná pre typ 125	361380 125
Stupňovitá lišta, klik systém pre typ 125	361952 125
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínacia čelusť, mäkkápevná pre typ 125	361320 125
Pár upínacích čelustí s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami pre šírku čelustí 125	362400 125
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 14	360530 14
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10	360025 12M10
Uhlový mechanizmus pre typ 125	360471 125
Pár pružinových listových čelustí pre šírku čelustí 125	362600 125
	360530 16

Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola
16

Stupňovitá čelustpevná pre typ 125	361420 125
Univerzálna sťahovacia čelustmobilná pre typ 125	361390 125
Stupňovitá čelustmobilná pre typ 125	360468 125
Stupňovitá čelustmobilná pre typ 125	361400 125
Pár valčekových sťahovacích čelustí pre šírku čelustí 125	362460 125
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 18	360530 18
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16
Pár upínacích čelustí so stupňovitou opornou plochou pre šírku čelustí 125	362560 125
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M8	360025 16M8
Základná čelustmobilná pre typ 125	361500 125
Stupňovitá lišta pre stupňovitou stranu pre typ 125	361972 125
Výkyvná čelustmobilná pre typ 125	361660 125
Pár náhradných listových pier pre šírku čelustí 125	362620 125
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10	360025 25M10
3-rozmerný doraz obrobku Typ 125	360435 125
Pár prizmatických čelustí pre šírku čelustí 125	362500 125
Stupňovitá lišta, klik systém pre typ 125	361962 125
Pár upínacích čelustí, hladké pre šírku čelustí 125	362420 125