



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 35/4
GTIN	4056544196644
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Ø rezných hrán D <sub>C</sub>	35 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	43 mm
Montážny závit M	M16
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	1,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	19,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,74 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------