



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/5Lmm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Počet rezných hrán Z	5
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm

Ø D <sub>3</sub>	51 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	66 mm
Vnútorné chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	117 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	50,3 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	0,29 Stupeň
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------