



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/6Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221908 50/6L
GTIN	4056544198327
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229919 (T15; 3,1 Nm)
Počet rezných hrán Z	6
Ø polohovacieho otvoru	22 mm

Ø D ₃	29 mm
Ø rezných hrán D _c	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	79 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	98 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	28,3 mm
Uhol rampy α _{max}	0,61 Stupeň
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229919
------------------	--------