

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie