

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SG
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie