

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	SG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie