

**Garant****CNMM 120412, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Typ	HB7010-1
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	SR
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie