

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie