

**Garant****KNUX 160410R, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Lamač triesok	SM
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Tvarovač triesky	2,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410R
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

