


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie