


Garant**SNMG 150612, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie