


Garant**SNMG 190612, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie