


Garant**SNMG 150616, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SG
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie