

Garant**SNMG 190616, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Hĺbka rezu a _p	1,5 - 9 mm
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie