

**Garant****SNMG 190624, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	2,4 mm
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190624

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie