

**Garant****SNMM 190624, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Lamač triesok	SR
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	2,4 mm
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 12 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 190624

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie