



Stranové štípacie kliešte pre mechanikov, leštené s opláštenými rukoväťami, KW, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724205 125
GTIN	4003773048022
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

So štíhlou hlavou a indukčne kalenými reznými hranami. Tvrdosť reznej hrany približne 63 HRC. Vložený kĺb s prevodom bez vôle.

Leštené kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi. S otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	0,6 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	125 mm
Atribút Názov produktu	KW
Zábrus	bez fazety
Norma	DIN ISO 5749

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštená
Druh produktu	rezacie kliešte