



Predrezávacie kliešte na elektroniku, leštené, 27° zalomený, KW, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726962 115
GTIN	4003773040439
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný kĺb v vôľu. Dvojitá polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. S viaczložkovým opláštením rukovätí modrým/červeným.

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

Technický opis

Dĺžka britov	12 mm
Celková dĺžka	115 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	1,3 mm
Šírka hlavy	10,5 mm
Zábrus	bez fazety
Kĺb	priechodzí kĺb, bez vôľe

Hlava	27° zalomený
Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 56 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Povrch	zrkadlovo leštené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte