

Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo, Typ: RAC211



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Trieda položky	72E

Popis

Prevedenie:

Prevádzkový tlak 6 – 7 barov. Odnímateľná nádoba na trne. Výkonný a spoľahlivý nástroj na slepé nity. Rýchle a bezpečné spracovanie slepých nitov vďaka silnému systému uchopovacích čelustí (bez skĺznutia po nitovacom trni). Variabilne nastaviteľné odsávanie na odstránenie odtrhnutého nitovacieho trňa do zbernej nádoby.

Rozsah balenia:

Vrátane nátrubkov (vhodné pre oceľ, nehrdzavejúca oceľ, akumulátor, med): 2,4; 2,4-3,4 a 4 mm. Nátrubok (vhodné pre hliník): 4,8 mm. 1 fľaša hydraulického oleja 50 ml.

Technický opis

pre slepé nity všetkých materiálov do	4 mm
pre slepé nity Hliník do	4,8 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Spotreba vzduchu na nit	3,4 l
Zdvih stroja	16 mm
maximálny Ø trňa	2,5 mm

Hadicová prípojka	8 mm
Sila sádzania pri 6 bar	6600 N
Prevádzkový tlak	6 - 7 bar
Druh produktu	Prístroj na nitovanie naslepo