

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie