

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251964 HB7010-1
GTIN	4045197780300
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Lamač triesok	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie