

Garant**ZCMX 050202, Typ: HUZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268419 HUZ310
GTIN	4062406272876
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050202
Typ	HUZ310
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm

Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie