

Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie