

Garant**ZCMX 050202, Typ: HBZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Povrchová úprava	PVD
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Typ	HBZ310
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050202
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm

Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie