

**Garant****„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 10mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268408 10
GTIN	4062406272944
Trieda položky	21X

## Popis

### Prevedenie:

Valcová stopka s **nákrúžkom**.

### Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

### Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

## Technický opis

Ø d <sub>2</sub>	16 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	22,5 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	42 mm
Menovitý-Ø D	10 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 05..

Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	29 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 40	269028 40
--	-----------