

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SS
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160402

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie