

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261224 HB7010-1
GTIN	4045197780799
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SM
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie