

Garant**ZCMX 050204, Typ: HUZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268420 HUZ310
GTIN	4062406273620
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Typ	HUZ310
Podmienka rezu	kontinuálne
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050204
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Rezný materiál	HM
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm

Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie