

Garant**ZCMX 060204, Typ: HBZ030**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

Technický opis

Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	CVD
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060204
Typ	HBZ030

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	12 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie