

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie