

Garant**ZCMX 10T302, Typ: HUZ310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268429 HUZ310
GTIN	4062406273026
Trieda položky	21K

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T302
Typ	HUZ310
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	bez povlaku
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,3 mm

vhodné pre \varnothing nástroja D_c

20 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie