

Garant**ZCMX 10T302, Typ: HBZ310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268429 HBZ310
GTIN	4062406273033
Trieda položky	21K

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HBZ310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T302
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm

vhodné pre \varnothing nástroja D_c

20 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie