

**Garant****VBGW 160408 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	266018 NL
GTIN	4062406275860
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce dlhé triesky.

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	MKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGW 160408 FN
Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	bez povlaku
Prevedenie rezných hrán	NL
Rezný materiál	MKD
Posuv f	0,005 - 0,1 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 1600 m/min
Tolerancia	G
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie