

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	266016 NS
GTIN	4062406275846
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

MKD - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGW 160404 FN
Povrchová úprava	bez povlaku
Prevedenie rezných hrán	NS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 1400 m/min

Rezný materiál	MKD
Posuv f	0,005 - 0,04 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	MKD
Počet výmien/rezných hrán	1
Tolerancia	G
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie