

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	266010 NL
GTIN	4062406275921
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

MKD – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce dlhé triesky.

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	MKD
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Posuv f	0,005 - 0,1 mm/ot,

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGW 110304 FN
Prevedenie rezných hrán	NL
Rezný materiál	MKD
Povrchová úprava	bez povlaku
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 1600 m/min
Tolerancia	G
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie