



## Rýchlobežné vreteno typ 625S kompaktné, úzke, SK 40, Otáčky: 40000min-1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358815 40000
GTIN	2050001870469
Trieda položky	33I

### Popis

#### Prevedenie:

Vzduchom poháňané rýchlobežné vreteno, podľa prevedenia s konštantne vysokými otáčkami aj pri zaťažení, 25 000 – 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

#### Výhoda:

- **Vyššia rýchlosť obrábania pri menších nástrojoch.**
- **Šetrné k stroju – otáčky vytvára rýchlobežné vreteno – vreteno stroja stojí.**
- **Trvalá náhrada pomocou integrovaného chladenia vzduchom. Žiadne prestoje.**
- **Dlhšia životnosť nástroja.**
- **Veľmi dobrá kvalita povrchu nástroja – treba menej opráv.**

#### Použitie:

Zvýšenie rezných rýchlostí a rýchlostí posuvu vďaka rýchlobežným vretenom. Použitie predovšetkým pri nástrojoch s malým priemerom (6 mm).

#### Rozsah balenia:

Rýchlobežné vreteno, upínacia klieština, upínacia matica, kľúč, záslepka, vzduchový filter, prípojná hadica.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nástavec na výmenu nástrojov pre automatickú výmenu nástrojov. Nutný iba pri **externom** prívode vzduchu – na vyžiadanie.

#### Upozornenie:

Používajte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barov.

Ďalšie vretená na dopyt: všetky bežné prevedenia stopiek, rôzne výkonnostné triedy a otáčky.

### Technický opis

Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	25 mm
---------------------------	-------

Celková dĺžka L	25 mm
Otáčky	40000 min <sup>-1</sup>
Vonkajší Ø D	57,15 mm
Dĺžka stopky L <sub>1</sub>	55 mm
Dĺžka výčnelku A	169 mm
Typ	625S
Stratégia obrábania	HSC
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	DIN 69893
Druh produktu	Rýchlobežné vreteno