



Rýchlobežné vreteno typ 625 kompaktný, HSK-A 63, Otáčky: 50000min-1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358865 50000
GTIN	2050001871305
Trieda položky	33I

Popis

Prevedenie:

Vzduchom poháňané rýchlobežné vreteno, podľa prevedenia s konštantne vysokými otáčkami aj pri zaťažení, 25 000 – 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

Výhoda:

- **Vyššia rýchlosť obrábania pri menších nástrojoch.**
- **Šetrné k stroju – otáčky vytvára rýchlobežné vreteno – vreteno stroja stojí.**
- **Trvalá náhrada pomocou integrovaného chladenia vzduchom. Žiadne prestoje.**
- **Dlhšia životnosť nástroja.**
- **Veľmi dobrá kvalita povrchu nástroja – treba menej opráv.**

Použitie:

Zvýšenie rezných rýchlostí a rýchlostí posuvu vďaka rýchlobežným vretenom. Použitie predovšetkým pri nástrojoch s malým priemerom (6 mm).

Rozsah balenia:

Rýchlobežné vreteno, upínacia klieština, upínacia matica, kľúč, záslepka, vzduchový filter, prípojná hadica.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástavec na výmenu nástrojov pre automatickú výmenu nástrojov. Nutný iba pri **externom** prívode vzduchu – na vyžiadanie.

Upozornenie:

Používajte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barov.

Ďalšie vretená na dopyt: všetky bežné prevedenia stopiek, rôzne výkonnostné triedy a otáčky.

Technický opis

Otáčky	50000 min ⁻¹
--------	-------------------------

Vonkajší Ø D	57,15 mm
Celková dĺžka L	22 mm
Dĺžka výčnelku A	154 mm
Typ	625
Stratégia obrábania	HSC
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	DIN 69893
Druh produktu	Rýchlobežné vreteno