

 steinel**Teplovzdušná pištoľ, Typ: 351403****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078321 351403
GTIN	4007841351403
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Elektronicky regulovaná **teplovzdušná pištoľ** HG 2120 E, možnosť nastavenia prietoku vzduchu v 3 stupňoch v rozsahu 150 – 500 l/min.

Plynule nastaviteľná teplota v rozsahu 80 – 630 °C

Použitie:

Na zváranie a nové tvary plastov, na zmršťovanie, odstraňovanie farby, spájkovanie, sušenie, rozmrazovanie.

Technický opis

Objemový prietok vzduchu Úroveň 3	500 l/min
Príkion	2200 W
Objemový prietok vzduchu Úroveň 1	150 l/min
Teplota vzduchu	80 - 630 °C
Objemový prietok vzduchu Úroveň 2	300 l/min
Označenie výrobcu	HG 2120E

Hmotnosť	850 g
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Skener teploty HL Scan Typ 014919	078326 014919
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Sortiment teplovzdušného príslušenstva 12-dielne Typ 075569	078329 075569
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690