


**Garant****Permanentný magnet, priečne rozdelenie pólov, Dĺžka L: 320mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380040 320
GTIN	4045197781772
Trieda položky	310

## Popis

### Prevedenie:

- **Hliníková skrinka na nadstavbu alebo vstavanie.**
- **Dorazové lišty na 3 stranách.**
- **2 spínacie miesta.**
- **Vyfrézované madlá.**
- **Vrátane 4 otvorov ZeroClamp rozteč 200.**
- **Lamely z mosadze 3 mm / ocele 12 mm.**

2 spínacie miesta pre dve magnetické polia;

Pri veľkých obrobkoch, ktoré majú byť upnuté cez celé magnetické pole, musia byť zapnuté obe spínacie miesta.

### Výhoda:

Možné upínanie dvoch obrobkov na jednej palete a čiastočné obsadenie (pomocou 2 spínacích miest).

### Použitie:

Na upínanie stredne veľkých až veľkých obrobkov pri brúsení, frézovaní a elektroerozívnom obrábaní.

### Rozsah balenia:

6hranný kľúč.

### Upozornenie:

Vhodný upínací čap GARANT ZeroClamp s vnútorným závitom 360025 18M16 popr. 18M16/138.

Paleta sa upevňuje pomocou upínacích čapov ZeroClamp alebo pomocou úpiniek prostredníctvom zafrézovaných upínacích drážok priamo na stôl stroja.

**Technický opis**

Výška magnetického poľa	6 mm
Menovitá prídržní sila	130 N/cm <sup>2</sup>
Dĺžka pólovej dosky	320 mm
Hmotnosť	38 kg
Opotrebitelnosť pólovej dosky	6 mm
Rozmer D	258 mm
Šírka B	320 mm
Výška H	68,5 mm
Druh produktu	Magnetická upínacia doska